

## vatenkast

### RSG-3

hoogte x breedte x diepte 1610 x 870 x 1300 mm, voor 6 x 60 liter vat, 1 niveaus met opvanglegborden, opvangvolume bodemopvangbak 73 l, roldeur van aluminium, romp van staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 147760



## Trommelkast RSG-3

### met rolluiken

vatenkast


- voor opslag onder dak, buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 1610 x 870 x 1300 mm
- voor 6 x 60 liter vat
- 1 niveaus met opvanglegborden
- opvangvolume opvangbak 45 l
- opvangvolume bodemopvangbak 73 l
- bodemopvangbak met rooster
- roldeur van aluminium
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	opvangvolume vloeropvangbak	73 l
type kast	vatenkast	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onder dak, buiten	materiaal romp	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak romp	gelakt
bouwwijze (toelating)	constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten	kleur romp	geeloranje // RAL2000
capaciteit	6 x 60 liter vat	materiaal front	aluminium
hoogte	1610 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	870 mm	type deur	roldeur
diepte	1300 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	bodemopvangbak m. rooster, legbord	sluitsysteem	cilinderslot
legborden / schappen aantal	1 stuks	certificering	conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)
legbord-/niveautype	opvanglegborden	materiaal	plaatstaal
opvangvolume opvangbak	45 l	gewicht	172 kg
vloeropvangbak	ja		

## Gerelateerde Producten

147762		stelschroeven voor kast voor gevaarlijke stoffen
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage