

## kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° /  
45 - 60° 4400 / 3150 kg, nuttige  
lengte 1 m, kabel-Ø 18 mm, met  
ooghaak

Artikelnummer: 505022



## Kabelstrop

### met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 4400 / 3150 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 18 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	ooghaak
draagvermogen (enkelvoudig direc	4400 kg	kabel-Ø	18 mm
draagvermogen 0-45°	4400 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	3150 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

