

## Rollcart Etagenwagen

Traglast 200 kg, Mit 3 Etage(n), offen, Ladefläche Länge x Breite 1240 x 620 mm, 9 Kästen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158171



## Rollcart Etagenwagen

### mit Euronorm-Kästen


Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- Mit 3 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 1240 x 620 mm
- Höhe x Länge x Breite 1740 x 1300 x 630 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
- 9 Kästen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

|                       |                |                     |                               |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| Transportgerät        | Transportwagen | Etagenausrichtung   | gerade + geneigt              |
| Wagentyp              | Etagenwagen    | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen                  |
| Ladeflächenlänge      | 1240 mm        | Bereifung           | TPE                           |
| Ladeflächenbreite     | 620 mm         | Rad-Ø               | 160 mm                        |
| Höhe                  | 1740 mm        | Radlager            | Rillenkugellager              |
| Etagen Anzahl         | 3 Stück        | Rad Ausstattung     | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Traglast              | 200 kg         | Material Gehäuse    | Stahl                         |
| Etagentyp             | offen          | elektrisch leitend  | nein                          |
| Etage(n) Ausführung   | neigbar        | klappbar            | nein                          |
| Etage(n) Ausstattung  | Stahlrahmen    | Radanordnung        | rechteckig                    |
| Kästen Anzahl         | 9 Stück        | Oberfläche          | pulverbeschichtet             |
| Material              | Stahl          | Farbe               | enzianblau // RAL5010         |
| Material Verarbeitung | verschweißt    | Norm                | EN 1757-3 (Feststeller)       |
| Länge                 | 1300 mm        | Wagen Ausstattung   | mit 9 Euronorm-Kästen         |
| Breite                | 630 mm         | Gewicht             | 74 kg                         |
| Euronorm              | ja             |                     |                               |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158181 |    | Etagenrahmen für Kastenwagen, Länge x Breite 1210 x 610 mm, mit Kiste, aus Stahl   |
| 158392 |  | Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 158393 |  | Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 158394 |  | Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 158395 |  | Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 158396 |  | Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 158401 |  | ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar                                   |
| 158411 |  | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 158416 |  | Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

