

Elektrische Gerätekarre

Traglast 400 kg, Mit Gummi-Bereifung, 2 Stützräder

Artikelnummer: 244115



Elektrische Gerätekarre

- Geeignet für sperrige Güter
- Traglast 400 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 1715 x 545 x 1575 mm
- Ausgestattet mit Bedieneinheit
- digital
- Antrieb Elektromotor
- Transportgeschwindigkeit 1 - 4 km/h
- Mit Gummi-Bereifung
- 2 Stützräder
- Schutzart IP33: Fremdkörper > 2,5 mm, Sprühwasser
- Lieferumfang: 1 Befestigungsgurt, Akku, Ladegerät

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Anzeige	digital
Karrentyp	Gerätekarre	Bremsentyp	automatisch
geeignet für	sperrige Güter	Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Akku 48V/10

(Produkt/Material)		Ah
Traglast	400 kg	Höhe 1715 mm
Material	Stahl (legiert)	Breite 545 mm
Antrieb	Elektromotor	Tiefe 1575 mm
Geschwindigkeit	1-4 km/h	IP Schutzart 33: Fremdkörper > 2,5 mm, Sprühwasser
klappbar	ja	Lieferumfang 1 Befestigungsgurt, Akku, Ladegerät
Treppenkufen	nein	WEEE-Registrierungsnummer DE30179332
Bereifung	Gummi	WEEE-Geräteart Großgerät KAT 4
Stützrad	2 Stützräder	Gewicht 104 kg
Karre Ausstattung	Bedieneinheit	

Zubehör

244133		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 10 Ah, Aus blau
244134		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 2 Ah, Aus blau
244135		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244136		Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 5 Ah, Aus blau
244137		Ladegerät für elektrischen Treppensteiger, Leistung 230 V
244139		Alu-Treppe für elektrischen Treppensteiger, 3 Stufen, Höhe 290 mm, Aus Aluminium
244141		Spanngurt für elektrischen Treppensteiger, Gurtlänge 3 m, Breite 25 mm, Aus Polyester

Dazu passt auch ...

215469		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 265 x 435 x 335 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215470		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 270 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215471		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
215472		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 375 x 780 x 380 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt

215473		Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 490 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221290		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221292		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221293		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 275 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221294		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221297		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221298		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221299		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 47 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221300		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 52 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221301		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
221302		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 76 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen