

## BS-ROLLEN

### Lenkrad

Traglast 800 kg, Bereifung  
Polyurethan, Durchmesser 200 mm,  
Nabe mit Kugellager, Naben Länge  
x Ø 60 x 20 mm, Felge aus Aluminium

Artikelnummer: 503850



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Rad

Lenkrad

- Traglast 800 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterolle	Feststeller	ohne
Bauform	Lenkrad	Fadenschutz	nein
Traglast	800 kg	Länge Nabe	60 mm
Bereifung	Polyurethan	Nabenbohrung	20 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Laufbreite	50 mm
Material Felge	Aluminium	Gewicht	1,4 kg
Radlager	Kugellager		

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen