

Polyester-Umreifungsband

Länge x Breite 600 m x 19 mm,
Rollenkern Ø 76 mm, bis zu einer
Krafteinwirkung von 5500 N
reißsicher, Erhöhte Stabilität durch
verleimte Fäden



Artikelnummer: 509627

Polyester-Kraftband

Verleimt

Polyester-Umreifungsband

- Länge x Breite 600 m x 19 mm
- Rollenkern Ø 76 mm
- bis zu einer Krafteinwirkung von 5500 N reißsicher
- Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Technische Details




Verpackungstyp	Umreifungsband	Breite	19 mm
Material Verarbeitung	verleimte Fäden	Länge	600 m
Durchmesser Rollenkern	76 mm	Gewicht	7,5 kg
Reißfestigkeit	5500 N		

Zubehör

100119



Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 13 - 19 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, in schwarz

105289		Abrollgerät, für Polyesterband, für Bandbreite 19 mm, für Rollen mit 76 mm Kern, Unterbau 2 Räder, in rot
208430		Spanngerät, für Polyesterband, für Bandbreite 13 - 19 mm
208452		Metallklemmen für Polyester- und Kompositband, passend für Bandbreite 19 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

216108		Kantenschutzleiste, Aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, Schenkelmaß 35 x 35 mm, Länge 1600 mm, Materialstärke 3 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
227306		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 58 mm, mit Ersatzklängenmagazin
531546		Paletten-Schutzfolie, Länge x Breite 1600 x 1200 mm, Aus 25 µm starkem Polyethylen, In transparent