

## a.m.p.e.r.e. Regalanfahrerschutz

Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe 600 mm, für Regalstutzenbreite 88 - 100 mm, absorbiert eine Aufprallkraft von 2,4 t, Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb, Zum Aufstecken

Artikelnummer: 526815

**ampere**



## a.m.p.e.r.e. Regalanfahrerschutz

Regalanfahrerschutz

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe 600 mm
- für Regalstutzenbreite 88 - 100 mm
- absorbiert eine Aufprallkraft von 2,4 t
- Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb
- Temperaturbeständig bis -40 °C
- Zum Aufstecken



### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Befestigungsart	Zum Aufstecken
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Material	Hochdruck-Polyethylen
Rammschutztyp	Regalanfahrerschutz	Farbe Rammschutz	gelb

Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Temperaturbeständigkeit	bis -40 °C
Höhe	600 mm	Mindestmenge	1
für Regalstützenbreite	88-100 mm	Gewicht	1,2 kg
Aufprallkraft	2,4 t		

## Dazu passt auch ...

208495		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abroll-/Schneidevorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen