

MarCator 1087 R. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
 - RESET (kijelző nullázása)
 - mm/inch
 - Számlálási irány megfordítás
 - PRESET (előre beállított méret)
 - TOL (tűrés megadás)
 - MAX/MIN Memória
 - váltópont-kereséshez
 - TIR (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz
 - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
 - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
 - Tényező (beállítható)
 - LOCK (egyéni gombzár)
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
 - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
 - Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
 - Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
 - Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
 - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábellel és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
 - **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
 - **Adatinterfész:** Opto RS232C, Digimatic, USB
 - **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
 - **IP védelmi fokozat:** IP 42
 - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem




REFERENCE



Műszaki adatok


Rendelési sz.	4337660	4337661	4337666
Terméktípus	1087 R		
Mérési tartomány	mm 12,5	25	50
Osztásérték	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01		
Osztásérték	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"		
Skálaosztás értékek	mm 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05		
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	mm ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2		
Hibahatár	0,004		0,007
Hibahatár 50 skálaosztás felett	0,002		
Ismétlési pontosság	0,001		
Mérőerő	N 0,65 – 0,9	0,65 – 1,15	1,25 – 2,7
Szabvány	Gyári szabvány		
Kiemelő kupak a mérőcsap végén	•		

Rendelési sz.	Befogószár	α	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337660	8	126,3	13,5	23
4337661	8	153,4	26,5	26,8
4337666	8	267,3	52	40



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p



1082 p



1085 a