




19"-Einschübe - *multipacPRO* ServicePLUS

Einzelteile

19"-Einschub für ungenormte Ausbauten

Bestellinformationen

				Frontgriffe	Gewindestreifen M3 für Seitenwandprofil	EMV-Dichtsatz Erhöhung der Schirmung um ca. 30 dB	Teleskopschienen Montagesatz
							
				06002052	06007051	esa44237	06094004
				Al-Profil, eloxiert, inkl Befestigungsmaterial siehe Seite 5.108	St, 2 mm, verzinkt, Höhe 7 mm, Länge 431,3 mm, M3 Lochabstand 1 TE = 5,08 mm	Dichtung 2100 mm, Silikon/ Nickel für Kontaktierung Seitenwand/Deck- und Bodenblech; Sägezahnichtung 400 mm; St, rostfrei für Kontaktierung Frontplatte/Deck- und Bodenblech	Befestigungsmaterial und Adapterwinkel für die Schränke VARISTAR, eurorack, minirack; zur Montage des 19"-Einschu- bes an Teleskopschienen, Teleskopschienen separat bestellen siehe Seite 6.125
Höhe HE	Höhe mm	Breite TE	Tiefe D mm	VPE 2 Stück	1 Stück	VPE 1 Satz	VPE 1 Satz
1	43,7	84	220	20860-256	30821-589	20860-130	20860-131
1	43,7	84	280				
1	43,7	84	340				
2	88,1	84	220	20860-257			
2	88,1	84	280				
2	88,1	84	340				
3	132,6	84	280	20860-258			
3	132,6	84	340				
3	132,6	84	400				
3	132,6	84	460	20860-259			
4	177,0	84	280				
4	177,0	84	340				
4	177,0	84	400				
4	177,0	84	460	20860-260			
5	221,5	84	460				

Hinweis

- Weitere Größen auf Anfrage
- Al-Profilseitenwände bis 1000 mm Länge auf Anfrage
- Teleskopschienen siehe Seite 6.125