



Descrizione

Rubinetti passanti con funzione di chiusura 3/4" (19 mm), colore naturale, su due lati attacco maschio per collegare tubi flessibili

- in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (LD-PE)
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a pressione fino a 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Senza aerazione
- Attacco maschio Ø esterno d1= 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)
- h = 59 mm
- l = 96 mm
- Quantità minima di acquisto 2.000 pezzi!

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	522300
GTIN	4007228522303
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,02

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	445 x 320 x 475

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	24
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,05

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	116,0