



Opis:

Zawory spustowe PROFI z szerokim gwintem 22 mm, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny, w opakowaniu jednostkowym

- z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z szerokim gwintem 22 mm, pasuje do kanistrów z szeroką szyjką, butli i kanistrów na wodę PROFI
- z niebieskim pokrętkiem
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	550105
GTIN	4007228550092
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,05

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	250 x 250 x 85

Masa brutto OJ (kg)	0,05
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	336
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

kartony/warstwa	42
Masa (kg)	356,0