

## Rollcart chariot à étagères ESD

force 600 kg, 2 plateau(x) avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158360

## Rollcart Chariot à plateaux antistatiques

Force 600 kg

chariot à étagères ESD





- force 600 kg
- 2 plateau(x) avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- avec rebords en acier
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1350 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

### Détails techniques

|                         |                        |          |         |
|-------------------------|------------------------|----------|---------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | matériau | acier   |
| type de chariot         | chariot à étagères     | poignée  | 1 pièce |

|                          |                   |                          |   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| charge                   | 600 kg            | Sens de la poignée       | horizontal                                  |
| longueur de plateau      | 1200 mm           | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau       | 800 mm            | pneumatique              | TPE   |
| nombre de plateaux       | 2 pièce           | matériau de boîtier      | acier                                       |
| type de niveau           | panneau de bois   | Ø de roue                | 200 mm                                      |
| conducteur d'électricité | oui               | roulement                | roulement rainuré à billes                  |
| exécution de plateforme  | électroconducteur | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| Rebord de tableau        | acier             | surface                  | finition peinture époxy                     |
| hauteur                  | 900 mm            | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                    |
| longueur                 | 1350 mm           | Poids                    | 61 kg                                       |
| largeur                  | 800 mm            |                          |   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 157958 |    | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm  |
| 158397 |    | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158420 |   | tableau, en bois, format portrait pour DIN A4   |
| 158421 |  | tableau, en bois, format paysage pour DIN A4  |