

Kappes

bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune

Numéro d'article: 337988

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS WARRANTY



Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 250 x 300 x 500 / 450 mm
- en polyéthylène en jaune
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de récipient bac à bec

gerbable avec rebord gerbage

norme européenne	non	soubassement	plein
hauteur	250 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
largeur	300 mm	poignée	poignée encastrée renforcée
profondeur	500 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	450 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polyéthylène	plage de température	-40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur	jaune
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie	5 années
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille	1 - HxIxP 250x300x500/450 mm
gerbable	oui	Poids	1,64 kg

Accessoires

101490		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 300 x 450 mm, en transparent
101496		Séparateur longitudinal, pour bac à bec, hauteur x profondeur 250 x 500 mm, pour taille de bac 1, en acier
209216		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en transparent
978472		Étiquette pour bac à bec, pour taille 1+2, en blanc

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte