

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 404235



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 7x100 mm/1x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1000 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	715 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
nombre de tiroirs	8 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	7x100 mm/1x200 mm	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	7 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	50 kg	garantie	10 années
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	96 kg
extension tiroir	85 %		

Accessoires

404280		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404298		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404299		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404301		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé