

Termékinformációk

03 02 180

Kombinált fogó

DIN ISO 5746



- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépésben olajban edzett

Általános

Cikkszám	03 02 180
EAN	4003773023197
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	254 g
Méret	180 x 54 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,4 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





