

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1870 mm, inhoud 2,1 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 201998



Bauer Kiepbak

met afrolautomaat


kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1870 mm
- inhoud 2,1 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 265 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs
- onderbouw vorkslaffen




Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	2,1 m ³	hoogte vorksloffen	80 mm
hoogte	1095 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	1720 mm	afstand vorkkokers	600 mm
breedte	1870 mm	inrijdbreedte	600 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	nee
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal verwerking	gelast	stapelbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	nestbaar	nee
stabiliteit/versteving/schoren	omgeslagen randversteving rondom	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	gelakt
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	kleur	muisgrijs // RAL7005
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	nee
onderrijdbaar	ja	gewicht	265 kg

Gerelateerde Producten

518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs