

lichte pallet

van gerecycled kunststof, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg, onderbouw 9 voeten, bovendeck doorbroken, ladingbeveiliging door borgrand, in zwart



VE 15 stuks

Artikelnummer: 221935

Lichte pallet

lichte pallet

- van gerecycled kunststof
- hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg
- onderbouw 9 voeten
- bovendeck doorbroken
- ladingbeveiliging door borgrand
- Plaatsbesparend stapelbaar
- Temperatuurbestendig -20°C tot +60°C
- in zwart
- gewicht 5,2 kg

Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	9 voeten
pallettype	lichte pallet	temperatuurbestendigheid	-20°C tot +60°C
hoogte	155 mm	ladingbeveiliging	borgrand
lengte	1200 mm	draagvermogen dynamisch	1000 kg
breedte	800 mm	borgrand	ja
draagvermogen statisch	2500 kg	nestbaar	ja

materiaal	gerecycled kunststof	kleur	zwart
bovendek	doorbroken	gewicht	5,2 kg