

## opzetkast voor locker

3 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 900 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL2004 zuiver oranje



Artikelnummer: 267108



opzetkast voor locker


- 3 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 900 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL2004 zuiver oranje

### Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	cilinderslot
vakken	3 stuks	materiaal romp	staal
hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld
breedte	900 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035

binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	300 mm	kleur voorkant	zuiver oranje // RAL2004
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	16,23968 kg
doorgangmaat deur (li.)	433 mm		

## Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS