


## Krause

### Fahrbare Stufen- Plattformleiter

#### STABILO® Professional Vario kompakt

Aufstieg einseitig, 5  
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),  
Standhöhe 1,1 m, Podest Breite x  
Tiefe 650 x 600 mm, Handlauf  
beidseitig, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225335



### Krause Rollbare Plattformleiter STABILO® Professional Vario kompakt

#### sicher arbeiten in großen Höhen

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,1 m, Podest Breite x Tiefe 650 x 600 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
- Handlauf beidseitig
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 820 x 1230 mm
- Gewicht 48 kg
- gemäß EN 131-7

- Qualitätssicherung TÜV geprüft

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Tiefe	1230 mm
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	1,1 m	Handlauf	beidseitig
Standhöhe	1,1 m	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Breite Podest	650 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knieleiste
Tiefe Podest	600 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3,1 m	Unterbau	2 Rollen
Stufen Anzahl	5	Norm	EN 131-7
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Anlieferung	vormontiert
Höhe	2150 mm	Gewicht	48 kg
Breite	820 mm		