

bott

Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 7 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233195



Werkzeugwagen






- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 7 Schubladen
- Schubladen Höhe 6x100 mm/1x125 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit Puerbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm



Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	100 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugssperre	Auszugssperre
Gestellausführung	4 Rollen	Griff	Schiebebügel
Unterbau	4 Rollen	Oberfläche Platte	mit Linoleumbelag
Höhe	980 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1050 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Werkbank Ausstattung	7 Schubladen	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Schubladen Anzahl	7 Stück	Material Verarbeitung	verschweißt
Schubladen Anzahl x Höhe	6x100 mm/1x125 mm	fahrbar	ja
Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Auszugsart	Vollauszug	Rad-Ø	125 mm
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	116,263 kg

Zubehör

233000		Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233002		Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233004		Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233016		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233449		Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitze aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen