

Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Polyurethan-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 360 x 480 mm, zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb



Artikelnummer: 272239

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 360 x 480 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 560 x 780 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Mit ergonomischer Bügelgriff
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Klappfunktion	Schaufel
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Polyurethan
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	260 mm
Schaufelbreite	360 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	480 mm	Höhe	1320 mm

Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Breite	560 mm
Material	Stahlrohr	Tiefe	780 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Farbe	gelb	Gewicht	13,5 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm