

Gmöhling Alu-Kastenwagen

Traglast 70 kg, Inhalt 380 l, Höhe x Länge x Breite 855 x 1115 x 695 mm, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 501816



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Kastenwagen

Alu-Kastenwagen





- Traglast 70 kg
- Inhalt 380 l
- Höhe x Länge x Breite 855 x 1115 x 695 mm
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bodenausstattung	mit Federsystem
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel	nein
Material	Aluminium	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	70 kg	Bereifung	Vollgummi
Höhe	855 mm	Radlager	Rollenlager

Länge	1115 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Breite	695 mm	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Inhalt	380 l	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Gewicht	44 kg
Seitenwand Funktion	fix		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm