

chariot à ridelles

force 250 kg, plateau longueur x largeur 950 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 239097

chariot à ridelles

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 950 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1070 x 500 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	poignée	1 pièce

charge	250 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur de charge	160 mm	pneumatique	caoutchouc
longueur de plateau	950 mm	Ø de roue	100 mm
largeur de plateau	445 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	bois multiplis	hauteur	890 mm
rehausses	1 ridelle (paroi pleine)	longueur	1070 mm
matériau de châssis	acier	largeur	500 mm
surface de châssis	avec revêtement en plastique	Poids	20 kg