

Scangrip lampe frontale HEAD LITE S

Ampoule : DEL COB, avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement avec batterie



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 254562



lampe frontale

- Convient pour ateliers humides
- hauteur x largeur x profondeur 32,5 x 55 x 22 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
- durée d'éclairage 1 - 10 h
- angle de rayonnement 110 °
- Basculant
- avec fonctionnement avec batterie
- Compatible avec 2 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- livré sans batterie
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	exécution tête de lampe	Basculant
type de lampe	lampe frontale	hauteur	32,5 mm
convient pour (secteurs)	ateliers humides	largeur	55 mm
type d'ampoule	DEL COB	profondeur	22 mm
Durée d'éclairage	1-10 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	14-140	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
avec variateur	oui	volume de livraison	sans batterie
angle de rayonnement	110 °	garantie	3 années
alimentation	fonctionnement avec batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Type de pile	2 piles AAA alcalines 1,5 V	Poids	0,18 kg
équipement lampe	serre-tête réglable, capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact		