

Termékinformációk

83 61 020

Csófogó S-pofa Gyorsállítással



- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- A nyílásszélesség időtakarékos, precíz beállítása gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Erőkímélő munka önszorítással
- Nincs véletlen fogószár elállítás
- Nagy kopásállóság az edzett fogazásnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség a teljesen nemesített fogószárnak köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Altalános

Cikkszám	83 61 020
EAN	4003773078876
Fogó	szürke porfesték-bevonat
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	2.480 g
Méret	560 x 94 x 32 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	70 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 2 Coll
	50 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

