

fetra kopwandwagen MULTIVARIO

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 500 mm,
platform van hout,
opbouwconstructie 1 kopwand
(massieve muur), 500 mm hoog,
constructie in RAL5007 briljantblauw,
2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met rem, met TPE-
banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 148486

fetra Kopwandwagen MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg

kopwandwagen












- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 220 mm
- platform van hout
- opbouwconstructie 1 kopwand (massieve muur), 500 mm hoog
- constructie in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	ja
type platformwagen	kopwandwagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	220 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte laadvlak	850 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	groefkogellager
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
constructies	1 kopwand (massieve muur)	wielstand	rechthoekig
hoogte constructies	500 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
nestbaar	nee	garantie	10 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	26 kg
kleur	briljantblauw // RAL5007		

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158759		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 160 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158805		laadvlak voor dolly, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309734		wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar