

## Rollcart vierwandwagens

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 570 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
wanden (massief), constructie in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 158002



## Rollcart Vierwandwagen

draagvermogen 500 kg

vierwandwagens












- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 570 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 wanden (massief)
- 1 lengte wand uitneembaar
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1170 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	vierwandwagens	euronorm	nee
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	2 stuks
laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte laadvlak	1000 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	570 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	990 mm
constructies	4 wanden (massief)	lengte	1170 mm
constructies functie	1 lengtewand uitneembaar	breedte	600 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	47 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar