


TROAX schuifdeur voor machine- veiligheidshek

hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm, draadgaas 100 x 20 x 3, afsluitbaar met Safe Lock, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 523777



TROAX Schuifdeur voor machine-veiligheidshek

schuifdeur voor machine-veiligheidshek

- hoogte x breedte 1400 - 2200 x 1000 mm
- draadgaas 100 x 20 x 3
- bij het openen/sluiten van de deur wordt de machine automatisch in-/uitgeschakeld
- afsluitbaar met Safe Lock
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs






Technische details

afbakening en verkeer veiligheidsuitrusting

draaddikte 3 mm

veiligheidsuitrusting	machine-veiligheidshek	scheidingswand functie	bij het openen/sluiten van de deur wordt de machine automatisch in-/uitgeschakeld
roosterelement	schuifdeur	sluitsysteem	Safe Lock
type deur	schuifdeur	profiel	vierkante buis
breedte	1000 mm	materiaal	staal
hoogte	1400-2200 mm	oppervlak	gelakt
hoogte maas	100 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
breedte maas	20 mm	gewicht	39,5 kg

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag