

## META

### dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 806 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 527763



Das Lagersystem



## META Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

META dossierstelling - grondveld


- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 806 x 636 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm
- 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden tegen eruit vallen van ordners
- Per 25 mm verstelbaar

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door lengteprofielen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	stelling	stabiliteit / versterking / vers	lengteprofiel
stellingtype	dossierstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	750 mm
hoogte	2500 mm	vakdiepte	600 mm
breedte	806 mm	ordnerhoogtes	7 stuks
diepte	636 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1000 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	Stalen bodem	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	gewicht	51,6042 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

101520		vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
527764		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 756 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
527766		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
528570		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1256 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
593525		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, Met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg