

## Information produit

**00 11 07**

### Clé pour armoires de commande, forme stylo

Pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard



- Clé pour armoires de commande facile à transporter en forme de stylo avec clip de fixation
- Accès à quatre profils de clé différents en faisant basculer le porte-clés
- Pour armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité
- Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchements au réseau, etc.
- Logement d'embout universel 1/4" pour embouts standard (aimant permanent pour la fixation)
- Logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans un profil de clé
- Avec 2 embouts réversibles: cruciforme PH / fente 7,0 x 1,2 mm et TX20 / TX25
- Corps de l'outil : plastique, renforcé de fibres de verre
- Profils de clé: fonte de zinc moulée sous pression

#### Informations générales

Réf.	00 11 07
EAN	4003773063018
Poids	95 g
Dimensions	145 x 110 x 40 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacité carré	5,0 / 6,0 / 8,0 mm
Capacité queue de pic	3 – 5 mm
Capacité triangle	9,0 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



**KNIPEX** Quality – Made in Germany

