

## Termékinformációk

# 86 01 250

### Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- [Komplett csavarkulcs készletet pótol](#)
- [Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez](#)
- Skálával a kulcsnyílásnak a munkadarabtól távol történő beállításához
- Beállítható csavarozó szerszám
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad az érzékeny szerelvények élének rongálódása a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



### Általános


Cikkszám	86 01 250
EAN	4003773082385
Fogó	szürkére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	465 g
Méretek	250 x 52 x 17 mm

### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
beállító helyzet	19
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	52 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





A metrikus (előlső oldal) és collos (háttoldal) kulcsméret a fogófejbe lézerrel bemarva