

**C+P**

## **venster-schuifdeurkast**

**ERGO**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm, 1 niveau met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 524844**

ERGO



**5 YEARS WARRANTY**



## **C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO**

### **met schuifdeuren met zichtvenster**

venster-schuifdeurkast



- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm
- gelaste staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- schuifdeur met venster
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie




## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatkast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type deur	schuifdeur met venster	onderbouw	sokkel
hoogte	1000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
diepte	400 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	1 stuks	greep	beugelgreep
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	70 kg	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	certificering	GS // TÜV
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	40,94 kg
oppervlak romp	gemoffeld		

## Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
405212		Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1200 x 400 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden