

## Rhewa Plattformwaage 833A

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe  
400 x 500 mm, Wägebereich von 150  
kg, Ablesbarkeit in 20 / 50 g Schritten

Artikelnummer: 236321



### Rhewa Plattformwaage 833A

- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 400 x 500 mm
- Wägebereich von 150 kg
- Ablesbarkeit in 20 / 50 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Trieren
- Ausgestattet mit LC-Display
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Spannungsversorgung über Netzteil AC 110-230V

## Technische Details

Waagentyp Plattformwaage

Spannungsversorgung Netzteil AC 110-230V

Material Plattform	Edelstahl	Waage Ausstattung	LC-Display
Plattformbreite	400 mm	Tarieren	ja
Plattformtiefe	500 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE12995516
Wägebereich	150 kg	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Ablesbarkeit	20-50 g	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Tarieren	Gewicht	22 kg
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen		

## Zubehör

236325		Stativ für Plattformwaage, Höhe 620 mm, aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
236326		Stativ für Plattformwaage, Höhe 820 mm, aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
236327		Rollendrucker für Thermopapier, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 106 x 116,5 mm, Lieferung inklusive Datenkabel
236328		Stativ für Plattformwaage, Höhe 540 mm, aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
236329		Stativ für Plattformwaage, Höhe 710 mm, aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

## Dazu passt auch ...

215669		Papierklebeband, Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Stärke 110 µm, In braun
215859		Gummiband, Länge x Breite 150 x 10 mm, aus Kautschuk in braun
216466		Packpapier, Lieferung als Bogen, Bogen Länge x Breite 1 m x 650 mm, Recyclingpapier, Grammaturn ca 90 g/m², In braun
217113		Sicherheitsmesser, mit automatischem Klängenrückzug, Schnitttiefe 15 mm, Klängenaustritt 22 mm, mit Sicherungsknopf zum Ver- und Entriegelung
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden