Miltex


Eckelement Bodenrost

Yoga Easy Event

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm, aus Polypropylen in grau, Beständig gegen UV-Strahlung

VE 4 Stück

Artikelnummer: 449427







Eckelement Bodenrost

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 14 x 55 x 55 mm
- aus Polypropylen in grau
- Element mit Steckverbindungen
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Belastbar bis 220 t
- geprüft gemäß DIN 51130 R10

| Technische Details | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Breite | 55 mm | |
| Bodenbelag | Bodenrost | Bodenbelag Ausstattung | Element mit Steckverbindungen | |
| Konfektionierung | Stecksystem | elektrisch leitend | nein | |
| Modul | Eckelement | Schwer entflammbar | nein | |
| Einsatzort | Innen- und Außenbereich | Beständigkeit | gegen UV-Strahlung | |
| Material Lauffläche | Polypropylen | Belastbarkeit | 220 † | |
| Farbe | grau | Norm | DIN 51130 R10 (geprüft) | |
| Höhe | 14 mm | Gewicht | 0,3 kg | |
| Länge | 55 mm | | | |

| Dazu passt auch | | | |
|-----------------|-----|---|--|
| 221109 | | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß | |
| 221140 | | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß | |
| 221143 | | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 | |
| 221242 | 100 | Müllsack, Inhalt 60 I, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz | |
| 221330 | 400 | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung | |
| 222683 | | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm | |
| 504400 | = = | Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün | |
| 508821 | | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz | |
| 527157 | - | Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel | |
| 528713 | | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau | |