

C+P

Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1690 x 700 x 300 mm, 60 Kästen aus Polypropylen in rot und blau, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 503000



C+P Flügeltürschrank

mit Top-Sichtlagerkästen

Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1690 x 700 x 300 mm
- 60 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
- Bestückung 36 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech, stabil verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 11 Ebenen mit Stahlboden und 60 Kästen
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- mit Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Schranktyp | Werkstattsschrank | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Material | Stahlblech |
| Höhe | 1690 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Breite | 700 mm | Höhenverstellraster Ebene | 10 mm |
| Tiefe | 300 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schrank Ausstattung | Böden, Kästen | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | abschließbar | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 11 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Traglast Fachboden | 50 kg | Stabilität / Aussteifung / Verst | Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung |
| Sichtlagerkästen Anzahl | 60 Stück | fahrbar | nein |
| Kasten-Anzahl x Größe | 36 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 24 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Material Kasten | Polypropylen | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Farbe Kasten | rot und blau | Verriegelung | 3-seitig |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Griff | Muldengriff |
| Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht | 62,21 kg |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 383894 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in blau |
| 383908 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in gelb |
| 383919 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 383941 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 103 x 160 / 140 mm, Aus Polypropylen in rot |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |