



USB-C auf HDMI-Konverter mit Power Delivery-Ladeport

4K@60Hz-Auflösung, Power Delivery-Port (PD) mit bis zu 60 W (3 A/20 V), schwarz

Part No.: [153416](#)

EAN-13: 0766623153416 | UPC: 766623153416

HDMI-Monitor an USB anschließen - ganz einfach mit diesem Konverter

Ein schlankes, modernes Notebook oder Macbook Pro® bringt in seinem Gehäuse oft keine HDMI-Schnittstelle mehr unter. Das wirft die Frage auf: Wie schließe ich es an einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit HDMI-Port an? Dieser Manhattan Konverter liefert Ihnen die Antwort. Er wandelt einen USB Typ-C-Port in eine HDMI-Buchse um, an der Displays per HDMI-Kabel (separat erhältlich von Manhattan) Anschluss finden. Die Verbindung ist mit Plug & Play ohne Einrichtung blitzschnell hergestellt und ermöglicht Auflösungen bis zu 4K UHD (3840 x 2160) bei 60 Hz.

Mehrwert: Stromversorgung über USB-C Power Delivery ersetzt Ihr Notebooknetzteil

Dieser Konverter kann noch mehr! Haben Sie ihn an Ihren USB-C PD-fähigen Laptop angeschlossen, können Sie auf dessen sperriges Netzteil verzichten. Schließen Sie einfach ein kompaktes Power Delivery-Ladegerät (erhältlich von Manhattan) an den USB-C-Port des Konverters an und versorgen Sie damit gleichzeitig Ihr Notebook mit bis zu 60 W. Überladungs- und Überspannungsschutz sorgen dabei für Sicherheit.

Merkmale:

- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@60Hz entsprechend HDMI 2.0-Spezifikation
- Unterstützt Power Delivery (PD) bis zu 60 W (3 A/20 V)
- Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- Thunderbolt 3-kompatibel
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 3.2 Gen 1
- DP 1.2 Alternate Mode
- PD 3.0
- HDMI
- HDCP 2.2
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Anschlüsse

- 1 x USB Typ-C, 24-pol. Stecker
- 1 x HDMI, 19-pol. Buchse
- 1 x Power Delivery USB-C-Port

Videoauflösungen

- 4K@60Hz
- 4K@30Hz
- 1080p
- 720p
- 1024x768
- 800x600
- 640x480

Physische Details

- AWG 32
- Mylar- und Aluminiumschirmung
- Kunststoffmantel
- Abmessungen: 60 x 40 x 16 mm
- Kabellänge: 20 cm
- Gewicht: 32 g

- Geschirmt
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 50°C
- Lagertemperatur: -40 – 85°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 0 - 96%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Mac 9.x/10.x oder höher
- Android

Lieferumfang

- USB-C auf HDMI-Konverter mit Power Delivery-Ladeport
- Kurzanleitung



