

Bilancia a gancio PCE-CS 3000N

bilancia a gancio economica fino a 3.000 kg / risoluzione da 0,5 kg / alimentazione a batteria / telecomando, gancio girevole e grillo inclusi / struttura in alluminio pressofuso					
<p>La bilancia a gancio è un modello rivisto della nostra serie di successo PCE-CS HD. Questa bilancia a gancio ha una struttura in alluminio pressofuso resistente e adattabile al duro lavoro industriale. Per facilitare la lettura della bilancia a gancio, questa dispone di un display LED regolabile con cifre da 35 mm. La batteria della bilancia a gancio garantisce una durata operativa fino a 200 ore. Anche le funzioni come TARA, ZERO, somma o Auto-Off rendono più semplice l'uso della bilancia a gancio. La bilancia a gancio ha un grillo fisso montato sul lato superiore ed un gancio girevole con attacco nella parte inferiore.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Range di misura fino a 3.000 kg - Risoluzione da 0,5 kg - Ampio display LED - Cifre da 35 mm - Struttura in alluminio 			<ul style="list-style-type: none"> - Durata della batteria fino a 200 ore - Funzione somma - Gancio girevole - Grillo (fisso) incluso - Telecomando incluso 		
Modello	A	B	C	L	Peso
PCE-CS 3000N	68 mm	112 mm	33 mm	420 mm	ca. 11 kg
Specifiche tecniche della bilancia a gancio					
Modello	Range	Risoluzione	Precisione		
PCE-CS 3000N	3.000 kg	0,5 kg	± 2 kg		
Range tara	tara multipla su tutto il range di misura				
Tempo di risposta	5 s				
Unità di misura	kg / lb				
Struttura	alluminio				
Display / altezza delle cifre	LED rosso / 35 mm				
Temperatura operativa	- 10 ... + 40 °C				
Alimentazione	batteria 6 V - 4 Ah / BAT-6V-4.5Ah				
Durata della batteria	fino a 200 ore				
Contenuto della spedizione					
1 x bilancia a gancio PCE-CS 3000N, 1 x batteria (interna), 1 x caricatore, 1 x telecomando e istruzioni					