

KERN FXN10K-3N

Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	30 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	7500
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	6 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Tarierbereich:	-15 kg
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	lb kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	20 g
Zählaufösung:	7500

Funktionen

SLEEP-Funktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V Size D
Batterie-Betriebsdauer:	200 h

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	325 x 365 x 225 mm
Bruttogewicht:	3,800 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,160 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3496
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	240 x 280 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	236 x 195 mm

KERN FXN10K-3N



Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68, auch mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

