

Termékinformációk

11 92 140

Elektronikai huzalcsupaszító fogó



- Egy-, több- és hajszálérű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel, 0,1 - 0,8 mm vezetékátmérőnél
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Nyitórugóval
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

W

Általános

Cikkszám	11 92 140
EAN	4003773016908
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	140 x 70 x 17 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 0,1 — 0,8 mm
----------------------------------	----------------

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk