

META

Lengte-traversen voor palletstelling

lengte 3600 mm, max. veldlast 12800 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3100 / 3450 kg, 4 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 500995



Das Lagersystem



HS 140/15



META Palletstelling

Onderdeel - ligger

Lengte-traversen voor palletstelling

- kliksysteem
- lengte 3600 mm
- max. veldlast 12800 kg

- draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3100 / 3450 kg
- vakbreedte 3600 mm
- 4 opslagplaatsen bij opslag in de lengte
- opslag in de lengte
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| meubeltype | stelling | draagvermogen per paar (frametype) | 3450 kg |
| stellingtype | palletstelling | ∅ kg per plaats (bij frametype 1) | 775 kg |
| stellingsysteem | kliksysteem | ∅ kg per plaats (bij frametype 2) | 863 kg |
| stellingveld | onderdeel | veldlast max. (frametype 1/vakho) | 8800 kg |
| onderdeel | Lengtetraversen | veldlast max. (frametype 1/vakho) | 8500 kg |
| materiaal | staal | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 12800 kg |
| breedte | 3600 mm | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 12250 kg |
| parkeerplaats | 4 stuks | veldlast max. (frametype 2/vakho) | 11600 kg |
| bergruimte (in de lengte) | 4 stuks | oppervlak traversen | verzinkt // poedercoating |
| opslag | in de lengte | kleur traversen | roodoranje // RAL2001 |
| gebruik | eenzijdig | kleur uitvoering | roodoranje // RAL2001 |
| legbord-/niveautype | traversen | garantie | 5 jaar |
| vakbreedte | 3600 mm | gewicht | 23,53 kg |
| draagvermogen per paar (frametype) | 3100 kg | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 507316 |  | hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x ∅ 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x ∅ 70 x 85 mm, met snelheffunctie |
| 513209 |  | Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem |

