

RAU

Fahrbare Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



RAU.



Artikelnummer: 148660



RAU Werkbank Serie 8000

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Gestell	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellausführung	4 Rollen	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Gestellform	4-Fußgestell	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Höhe	880 mm	fahrbar	ja
Breite	1250 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tiefe	700 mm	Bereifung	Gummi
Stärke Platte	40 mm	Material Felge	Polypropylen
Traglast	450 kg	Durchmesser Rad	125 mm
höhenverstellbar	nein	Anlieferung	fertig montiert
elektrisch leitend	nein	Garantie	10 Jahre
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Gewicht	57,34 kg
Material Platte	Buche		