


Schake Grabenbrücke



Länge x Breite 2200 x 1000 mm,
Traglast 200 kg/m², Trittpläche aus
Aluminium mit rutschfestem
Tränenblech



Artikelnummer: 218642



Schake Grabenbrücke



Grabenbrücke




- Für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 2200 x 1000 mm
- Traglast 200 kg/m²
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Trittpläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
- Ausgestattet mit Auffahrampe und umlegbaren Seitengeländern
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA



Technische Details

Verkehrssicherung	Abspersystem	Oberfläche Gestell	verzinkt
Abspersystem	Grabenbrücke	Material Trittplatte	Aluminium
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Trittpläche	rutschfestes Tränenblech
Länge	2200 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrampe, umlegbare Seitengeländer
Breite	1000 mm	Norm	Vorschriften der ZTV-SA
Traglast	200 kg/m ²	Gewicht	69,97 kg
Material Gestell	Stahl		

Dazu passt auch ...

221168		Gehörschutzstöpselspender, Ausstattung: Füllstandanzeige, Aus ABS in blau
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße