Bedrunka + Hirth

Fahrbare Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Traglast 500 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Lenkrollen





bedrunka+hirth

Artikelnummer: 974085

Bedrunka + Hirth Werkstattwagen

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 859 x 1250 x 750 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 500 kg
- 4-Fußgestell
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank
- links 1 Schrank
- rechts 4 Schubladen
- Schubladen H\u00f6he 2x50 mm/1x100 mm/1x200 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Auszugsperre
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- mit Schiebegriff
- Unterbau 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm

• GS- und TÜV-geprüft

Technische Details			
Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	100 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsperre	ja
Höhe	859 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	1250 mm	Oberfläche Platte	geölt
Tiefe	750 mm	Farbe Platte	Buche
Stärke Platte	40 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Gestell	lackiert
höhenverstellbar	nein	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	lackiert
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Schrank	Farbe Front	blau // RAL5012
Unterbauten links	1 Schrank	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten rechts	4 Schubladen	fahrbar	ja
Schubladen Anzahl	4 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Schubladen Anzahl x Höhe	2x50 mm/1x100 mm/1x200 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Fronthöhe 50 mm	2 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Gewicht	126 kg
Schubladentraglast	100 kg		

Dazu passt auch			
119026		Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung	
195704	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau	
520197	TIMI	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau	
524705		Müllsackständer, für 70 - 120-Liter-Säcke, Höhe x Durchmesser 960 x 600 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Deckel aus Kunststoff in silber	