

Adatlap

Termékmegnevezés	FXKVR 50 fekete
Rövid leírás	Kábelvédőcső, duplafalú, behúzószállal, halogénmentes
Tulajdonságok	kívül hullámos, belül sima, karmantyúval közepes nyomásállóság, normál ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	N 450, IP 40



Normák: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011, OVE E 8635



Hossz m	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
50 m	-30 / +70 °C	L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
099 018	41 mm	50 mm	50 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	hajlékony
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PE-HD

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.