


KERN BIC3T-3L

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g 1000 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 kg 5 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	
Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 kg 3 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g 1000 g
Tarierbereich:	-3 t
Wägebereich [Max]:	1,500 t 3 t
Wägeeinheiten:	g kg lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	AUS EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-132
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1550 x 1550 x 265 mm
Bruttogewicht:	181 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	155 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	1500 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	235 x 114 x 51 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1500 x 1500 x 108 mm

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Wägefläche (BxT):	1500 x 1500 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

