

## PE-vatenkast

### Typ D

geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1560 x 1080 mm, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume bodemopvangbak 250 l, romp van polyethyleen in grijs

**Artikelnummer: 235633**



### PE-vatenkast

- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1560 x 1080 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 1370 x 910 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume bodemopvangbak 250 l
- romp van polyethyleen in grijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



## Technische details

opslagtype gevaarlijke kast

binnendiepte 910 mm

stoffen			
type kast	vatenkast	materiaal	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	kast uitrusting	geen
bouwwijze (toelating)	constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten	opvangvolume vloeropvangbak	250 l
capaciteit	2 x 200 liter vat	kleur romp	grijs
hoogte	1980 mm	kleur voorkant	blauw
binnenhoogte	1500 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1560 mm	levering	voorgemonteerd
binnenbreedte	1370 mm	garantie	5 jaar
diepte	1080 mm	gewicht	115 kg

## Gerelateerde Producten

235636



rooster voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 1560 x 1080 mm, draagvermogen 800 kg, van LDPE in grijs