


bac de rétention classic-line

pour 3 x IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 424 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier galvanisé à chaud, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 235686

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 3 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 424 x 3280 x 1300 mm
- avec caillebotis en acier galvanisé à chaud
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- passages de fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	galvanisé
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier

capacité	3 x IBC	surface de caillebotis	galvanisé à chaud
volume de rétention	1000 l	soubassement	passages de fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	garde au sol	100 mm
hauteur	424 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur	3280 mm	garantie	5 années
profondeur	1300 mm	Poids	260 kg
matériau	acier		

Accessoires

235687



revêtement PE pour bac de rétention, pour bac de rétention avec volume de 1000 l et largeur de 3280 mm, en polyéthylène

235688



porte-bidons pour bac de rétention, hauteur x longueur x largeur 374 x 452 x 364 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion