


hofs paroi arrière pour rayonnage à boulonner

hauteur x profondeur 1050 x 800 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, tôle pleineparoi

Numéro d'article: 734693



hofs Élément de pour rayonnages

Composant - paroi latérale

paroi arrière pour rayonnage à boulonner

- hauteur x profondeur 1050 x 800 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
- tôle pleineparoi
- 5 années de garantie
- instruction de montage : Les segments se composent de plusieurs parties qui se chevauchent

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	matériau	acier
type de rayonnage	accessoires	surface de paroi	finition peinture époxy
accessoires de rayonnage	mur	couleur de panneau	gris clair // RAL7035

pour type de rayonnage	rayonnage à boulonner	exécution couleur	gris clair // RAL7035
type de cloison	paroi arrière	garantie	5 années
exécution paroi	tôle pleine	instruction de montage	Les segments se composent de plusieurs parties qui se chevauchent
hauteur	1050 mm	Poids	4,33 kg
profondeur	800 mm		