

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm



Artikelnummer: 714007

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 350 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 280 x 70 mm
- Naben Länge x Ø 84 x 25 mm
- Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 14 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 186 x 170 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik Rollen

Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Höhe	325 mm
Bauform	Lenkrolle	Länge Nabe	84 mm
Traglast	350 kg	Nabenbohrung	25 mm
Bereifung	Vollgummi	Breite Rad	70 mm
Durchmesser Rad	280 mm	Ausladung	80 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	186 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	170 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	140x105 mm
elektrisch leitend	nein	Durchmesser Schraubloch	14 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	Doppelstopp	Gewicht	8,98 kg

Zubehör

714109



Rad, Traglast 350 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 280 x 70 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen