

# PRODUKTDATENBLATT

## SRBWGS

**TOP**LINE ●●●

gewellt



- Hohe max. Drehzahl
- Zum schonenden Reinigen
- In Kunststoff eingegossen für bis zu 10-fach höhere Lebensdauer.

Stahl-Rundbürste mit gewelltem Stahldraht mit 6 mm Schaft für den Einsatz auf Geradschleifern. Mit hoher maximal zulässiger Drehzahl.



Typenbezeichnung	SRBWGS
Artikelbezeichnung 1	Rundbürste
Artikel-Nr.	353153
GTIN	4011890084519
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,122 kg
Produktabmessung	60 x 18 x 15 x 6,0
Durchmesser 1	60 mm
Besatzhöhe	18 mm
Besatzbreite	15 mm
Drahtstärke	0,20 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Form Langversion	gewellter Draht
Form Kurzversion	gewellt
maximale Drehzahl	15000 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890114384
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,220 kg
Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	CN